


- Одновременное отображении амплитуды сигнала, координат дефекта и номера луча




- Функции ВРЧ и АРК, предназначенные для оценки размеров дефектов на разной глубине залегания при УЗ контроле.




- Отображения ультразвуковых сигналов в недектированном виде




- Б-скан для более удобной визуализации процесса ультразвукового контроля




- Режим огибающей для надежной фиксации максимума сигнала, предназначенный для оценки формы дефекта при ультразвуковом контроле сварных швов и основного металла.




- Сохранение и вызов настроек из памяти прибора




- Сохранение и просмотр результатов УЗ контроля на экране дефектоскопа




- Полноэкранный режим работы УЗ дефектоскопа УСД-50 - 640x480 точек



- TOFD режим



- Поддержка АРД-диаграмм



- Функция смена цвета фона и всех элементов экрана, позволяющая комфортно проводить неразрушающий контроль даже при прямом солнечном свете

